






follow フォロ-

MD-2600/MD-2630K

Dimension 単位:mm






Specifications

※寸法は理論値のため
±10mm程度の誤差が生じます。

follow フォロ-

| | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|----------|
| 品番 | MD-2600 | MD-2630K (座面ワイド) | | |
| メカニズム | ダブル傾斜機構 | | | |
| 背モタレ仕様 | 背:メッシュ | 背:メッシュ | | |
| | ロッキング構造 | コイルスプリングリクライニング | — | |
| | チルト構造 | チルトメカ | チルトメカ | |
| | 背モタレ傾斜角度 | 15° ~28° | 15° ~21° | |
| | 背モタレ傾斜反力 | 370N/270N/240N | 370N/270N/240N | |
| | 座面傾斜角度 | 4° | 4° | |
| | 前後スライド機能 | スライドメカ | スライドメカ | |
| | スライドストローク | 85mm | 85mm | |
| | 自動原点復帰機能 | オートリターン | オートリターン | |
| | マット交換容易構造 | ワンタッチ脱着マット | ワンタッチ脱着マット | |
| | リサイクル機能 | 解体・分別容易構造 | 解体・分別容易構造 | |
| | エコプロダクト | リサイクル原料使用 | リサイクル原料使用 | |
| Option オプション | | フルオートリターン ガス上下 | ○ | ○ |
| | | 収納式 アームレスト | ○ | ○ |
| | | プレート フォルダー | ○ | ○ |
| | | エイチビー(hB) ベース | ○ | ○ |
| | | フレーム部 カラー塗装 | ○(受注生産品) | ○(受注生産品) |
| | 特注品 | △(受注生産品) | △(受注生産品) | |



※製品仕様内容は品質改良のため予告なく変更することがあります。
※製品は不正競争防止法によって保護されています。無断で複製及び類似品を製造又は販売した場合、損害賠償の対象となる場合があります。